SPORT-ATTITUDE GROUPE EUROP-ARM

Réplique AEG R15 MK2 Zion Arms Nebula II 10" Bronze

ORT-ATTITUDE https://sport-attitude.com//fr/produit-20787-Replique-AEG-R15-MK2-Zion-Arms-Nebula-II-10-Bronze











Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Coloris	Type Airsoft	Prix public conseillé
LE9058	AEG LT GEN4 ZION ARMS NEBULA II 10" BRONZE -	Vente libre	6 mm airsoft	140	Bronze	Électrique	339,00 € TTC

Présentés au SHOTSHOW et à l'IWA 2025, les Zion ARMS R15 MK2 débarquent en Europe.

Comme a son habitude, Zion ARMS propose des modèles au design singulier et aux performances excellentes en sortie de boite.

La principale innovation de ces nouveaux modèles est l'intégration du nouveau Mosfet "Nebula II" doté de capteurs optiques.

Caractéristiques:

- Garde-main compatible M-LOK de 8 pouces qui offre suffisamment d'espace pour monter des lampes, des lasers et d'autres accessoires compatibles M-LOK.
- Le garde-main comporte des emplacements QD des deux côtés du garde-main pour l'installation d'attache sangle.
- La Gearbox en métal V2 renforcée et redessinée est dotée de roulements ultra-lisses de 8 mm, d'un engrenage en acier 18:1, de dents en acier, d'un piston en polycarbonate, d'un guide de ressort de roulement, d'un hop-up rotatif et d'un moteur haute vitesse à aimant néodyme de 19 000 tr/min qui offre des performances constantes.
- Le Nebula 2 ETU bénéficie d'une nouvelle conception optique. Ce pistolet est équipé de la détente électronique entièrement programmable de Zion Arms, permettant de tirer en différents modes.
- Le câblage à faible résistance empêche les dommages potentiels causés par la batterie
- Le canon de précision de 6,03 mm en cuivre poli améliore la portée et la précision.
- La Gearbox entièrement en métal est dotée d'un ressort à changement rapide accessible par l'arrière de la réplique.

- La poignée ergonomique en polymère texturé améliore votre prise en main et offre une sensation agréable pour les longues parties.
- Modes de tirs: SAFE/SEMI AUTO/FULL AUTO)
- Batterie et chargeur non inclus: prévoir une Lipo 11.1V T-Dean

Lors de la première utilisation il est nécessaire d'activer la détente électronique. Pour ce faire, connectez votre batterie, placez le sélecteur en position "auto" puis replacez le en mode "Safe" puis pressez la détente et restez appuyé quelques secondes.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.